

# Gerätebefestigung in V2A für EXPERT Reihen



Die Standardbefestigung bei allen FORSIS EXPERT Baureihen sind die Tischhalterungen zur Befestigung auf Arbeitsflächen, schiefen Ebenen und mobilen Arbeitswagen. Ebenso wird zur Montage an Wand, Säulen usw. eine stark verkürzte Variante der Tischhalterung angeboten - die Wandhalterung. Aufgrund der verkürzten Seitenarme ist das Gerät extrem dicht an der Wand und behindert so den Arbeitsablauf nicht. Der Betrachtungswinkel zum LCD ist immer optimal auf den jeweiligen Benutzer einstellbar.

- Am Gerät selbst sind die Aufnahmepunkte seitlich in Form von geschlossenen Einziehmuttern M8 angebracht
- Eine Schwenkbarkeit des Gerätes ist somit optimal gegeben
- Die Kabelführung erfolgt getrennt von der Halterung  
Dies hat den Vorteil, dass Sie zuerst das Gerät sicher montieren können und dann in aller Ruhe die Steckverbindungen herstellen können
- Zur Arretierung werden Edelstahl Griffe aus Vollmaterial verwendet

Typ V2A Befestigung	Standfuss				Art.-Nr	Wandhalterung			Art.-Nr
	Breite x Tiefe auf dem Tisch	Abstand Drehpunkt zum Tisch	Bohrbild im Rechteck 8mm			Breite x Höhe an der Wand	Abstand Drehpunkt von der Wand	Bohrbild im Rechteck 8mm	
EXPERT 1500 SBC	410x100	200	270x60	92065	410x100	140	270x60	92070	
EXPERT 1500 SE/BS	410x120	260	270x70	91519					
EXPERT 1700 SBC	454x100	240	270x60	92066	454x120	140	VESA 75 VESA 100	92071	
EXPERT 1700 SE/BS	460x130	310	270x80	91529					
EXPERT 1900 SBC	460x130	245	300x160	92067	484x120	173	360x80 VESA 100	92072	
EXPERT 1900 SE/BS	490x200	360	360x150	91539					
EXPERT 2150	597x200	300	400x160	91549	597x120	143	470x80	91550	

## Edelstahlgriff



Durchgängigkeit auch im Detail. Deshalb sind bei FORSIS auch die kleinen Dinge von Bedeutung. So wie der Feststellgriff aus V2A zur Arretierung des Neigungswinkel des EXPERT Industrie PC.




# Produktinformation

## Befestigungen für die EXPERT Baureihen

### Sonderlösungen nach Kundenangaben!

# Technik im Detail



## Gehen Sie auf Abstand

Um die optimale Reinigung aller Betriebseinrichtungen im hygienesensitiven Umfeld zu ermöglichen ist schon bei der Konstruktion auf diesen Arbeitsschritt zu achten.

**Der nötige Abstand für die „behandschuhte Hand“ gehört mit dazu.**


Die EXPERT Geräte sind aufgrund Ihrer Schutzart und Ihrer mechanischen Anbringung einfachst zu reinigen. Die Tischhalterung und der Wandhalter sind idealerweise auf Abstand zu montieren. Somit entsteht kein Spalt, welcher nicht reinigbar ist.



## Seitliche Montage

Als Besonderheit möchten wir Ihnen auch die seitliche Montage mittels des Wandhalters vorstellen. Die Aufnahmepunkte befinden sich oben und unten am Geräterand. Somit kann das Gerät bei Nutzung in das Arbeitsfeld geschwenkt werden.

Die Kundenanforderungen wurde erfolgreich umgesetzt und steht gerne zur Verfügung.



## Halterungen mit Edelstahl Trägersystemen

Auf dem Markt werden die unterschiedliche Trägersysteme zur Halterung von Rückmeldestationen im Lebensmittelumfeld angeboten. Grundvoraussetzung ist die Ausführung in Edelstahl. Benötigt werden im Regelfall:

- 1x Decken- oder Bodenmontage Endstück
- 1x Edelstahl Rohr mit Länge auf Kundenwunsch
- 1x Anschlussstück an das FORSIS Gehäuse mit Kabeldurchführung

Fragen Sie uns im Einzelfall an. Gerne erstellen wir Ihnen eine konkrete Halterung für Ihre Bedürfnisse.

Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.

Material:	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche:	Strichschliff, Korn 240
Schutzart IP	IP66
Lieferumfang:	Tragprofil
Länge:	1000 mm
Materialstärke:	3,6 mm
Durchmesser:	48,3 mm

## Hauptsitz

FORSIS GmbH  
Schwanenstraße 5  
D-88214 Ravensburg

[info@forsis.de](mailto:info@forsis.de), [www.forsis.de](http://www.forsis.de)

## Kontakt

D Süd +49 751 – 76414-0  
D Nord +49 5066 - 900229 160  
A / CH +43 5572 - 372709  
D Fax +49 751 – 76414-366

